

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637687 8
GTIN	4067263069980
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Z izolacją z tworzywa sztucznego **do 1000 V** wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

**Norma:**

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**wskazówka:**

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko **całkowicie izolowane** narzędzia (nr 637681 – 637689).

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	8 mm
długość	45 mm
Ø po stronie napędu	17 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
powierzchnia	z tworzywa sztucznego, izolowane
z profilem AS-drive	nie
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

