

HOLEX**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637687 16
GTIN	4067263080459
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Z izolacją z tworzywa sztucznego **do 1000 V** wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko **całkowicie izolowane** narzędzia (nr 637681 – 637689).

Opis techniczny

rozwartość klucza	16 mm
długość	45 mm
Ø po stronie napędu	27 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
powierzchnia	z tworzywa sztucznego, izolowane
z profilem AS-drive	nie

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy