

**Nasadka 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 15mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637687 15 |
| GTIN | 4067263080442 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Z izolacją z tworzywa sztucznego **do 1000 V** wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko **całkowicie izolowane** narzędzia (nr 637681 – 637689).

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------------------|
| długość | 45 mm |
| Ø po stronie napędu | 26 mm |
| rozwartość klucza | 15 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal |
| norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® |
| powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane |
| z profilem AS-drive | nie |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

