


**ZDET 16M530 FR-721, GH1, Typ: ALU**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	220824 ALU
GTIN	4059782503380
Klasa artykułu	28E

**Opis**
**Zalecenie:**

Przy wymianie płytek skrawających należy również wymieniać śruby.  
Śruby wymienne są dostarczane z płytkami.

**wskazówka:**

$f_z$  do  $a_e = 0,3 \times D$ .

$f_z$  dla obróbki zgrubnej do  $a_{p \text{ maks.}} 16 \text{ mm}$ : 0,12 - 0,25 mm

$f_z$  dla wstępnej obróbki zgrubnej  $a_p 3 \text{ mm}$ : 0,05 - 0,15 mm

$f_z$  dla obróbki wykańczającej  $a_p 1 \text{ mm}$ : 0,02 - 0,1 mm

grubość płytki S: 5 mm

**Opis techniczny**

$f_z$ dla obróbki wykańczającej $a_p 1 \text{ mm}$	0,02 - 0,1 mm
typ	AL
$f_z$ dla obróbki zgrubnej do $a_{p \text{ maks.}} 16 \text{ mm}$	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ dla wstępnej obróbki zgrubnej $a_p 3 \text{ mm}$	0,05 - 0,15 mm
promień naroża	3 mm

grubość płytki S	5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZDET 16M530 FR-721
Gatunek	GH1
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1640 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1370 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	1095 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się warunkowo		