



Uchwyt kątowy z magnesem trwałym, ferryt



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085966
GTIN	2050000965388
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

Wszystkie powierzchnie boczne, włącznie z przysmą, są magnetyczne. **Powierzchnie przysmy nadają się do materiałów okrągłych.** Odporność na temperaturę do maks. 200 °C.

Zastosowanie:

Do mocowania i podpierania części okrągłych (Ø rur do 76 mm), w różnych położeniach kątowych.

Opis techniczny

Grubość	43 mm
maksymalna siła trzymania	680 N
Ø maksymalna rury	76 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	200 °C
masa	1,65 kg
długość	184 mm
wysokość	45 mm
Kąt nastawiony wstępnie	45 stopni

Materiał rdzenia elektromagnesu

feryt

Rodzaj produktu

Uchwyt kątowy z magnesem