



Szlifierki rurowe, Typ: 72227561



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Szlifierka do rur o dużej prędkości szlifowania i **bardzo wysokiej wydajności**. Nadaje się doskonale do **obróbki rur i łuków rurowych** – czyszczenie, usuwanie farb, szlifowanie spoin w celu przygotowania do polerowania i polerowanie na wysoki połysk. Prędkości obrotowe do pracy z taśmami ściernymi, włókninowymi i taśmami do polerowania mogą być regulowane. **lepsze prowadzenie taśmy**. Zestaw startowy obejmuje wszystkie standardowe zastosowania rur i kolanek: czyszczenie, usuwanie naskórka walcowniczego i zarysowań, wykonywanie szlifu, satynowanie najwyższej jakości.

Zalety:

- **Skuteczne usuwanie spoin dzięki optymalnej prędkości cięcia taśm ściernych.**
- **Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej do szlifowania, satynowania i polerowania na wysoki połysk już zmontowanych poręczy.**
- **Elastyczne taśmy ścierne optymalnie dopasowują się nawet do wąskich łuków rurowych, a tym samym zapewniają powierzchnie wolne od osadów.**
- **Szlifowanie obwodowe 360° w zaledwie 2 operacjach.**
- **Opcjonalne rolki prowadzące zapewniają niewielką odległość od ściany.**
- **Ochrona przed ponownym uruchomieniem.**
- **Łożyska kulkowe zabezpieczone przed pyłem.**

w dostawie::

- **Szlifierka do rur FEIN RS 17-70 E.**
- **2x 10 taśm ściernych 20x 815 mm P120 / P180.**
- **2x 10 taśm ściernych 40x 815 mm P120 / P180.**
- **5 taśm z włókniny 20x820 mm, bardzo drobnych.**

· 1 × walizka narzędziowa.**wskazówka:**

Taśmy ściernie tkaninowe zob. od nr 558011.

Opakowanie: Walizka transportowa

zakres prędkości obrotowej: 2700 - 8500 min⁻¹

oznaczenie producenta: Zestaw startowy RS17-70 E

pobór mocy: 1700 W

szerokość taśmy: 20; 40 mm

długość linki: 815 mm

możliwa do obróbki Ø rury: 8 - 80 mm

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość linki	815 mm
możliwa do obróbki Ø rury	8 - 80 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
masa	4,64 kg
szerokość taśmy	20; 40 mm
Układ łagodnego rozruchu	tak
oznaczenie producenta	Zestaw startowy RS17-70 E
zakres prędkości obrotowej	2700 - 8500 min ⁻¹
maksymalna prędkość piły	9 - 27 mm/s
długość przewodu	4 m
napięcie znamionowe	230 V
pobór mocy	1700 W
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Szlifierki rurowe