

RIHETEC

**Dysza chłodziwa MiniKD ze złączem kulowym, Typ × długość rury: 11X100****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319470 11X100
GTIN	4260711110429
Klasa artykułu	33C

**Opis****Wykonanie:**

Do specjalnego chłodzenia i smarowania lub odprowadzania wiórów.

Wersja ze stali stopowej, elastyczną rurkę można wygiąć w kierunku ostrza. Ciśnienie maksymalne 10 bar.

Specjalnie do kompaktowych uchwytów VDI i BMT **z otworem na chłodziwo**.

MiniKD opracowano specjalnie z myślą o stosowaniu w kompaktowych uchwytach VDI, lecz pasuje również do wielu innych uchwytów narzędziowych z chłodzeniem zewnętrznym.

Charakteryzuje się prostą obsługą oraz rurką chłodziwa umożliwiającą doskonałe ustawienie.

Montaż jest niezwykle prosty.

**Opis:**

MiniKD to dysza chłodziwa składająca się ze stalowej kulki lub gwintu oraz rurki wykonanej z elastycznego kompozytu. Części są ze sobą trwale połączone.

**wskazówka:**

Odpowiednie adaptory gwintowane i przedłużki można znaleźć pod numerem 319476 lub 319477.

**Opis techniczny**

typ	MiniKD
Ø kulki	11 mm
wersja	z końcówką sferyczną
długość rury	100 mm
Ø prześwitu rury	4 mm

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Dysza chłodziwa