



Przetyczka, 3/8 cala całkowicie izolowane, typ: 3/8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637683 3/8
GTIN	4067263120735
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego **do 1000 V** wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko **całkowicie izolowane** narzędzia (nr 637681 – 637689).

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
długość całkowita	200 mm
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
powierzchnia	z tworzywa sztucznego, izolowane
z wypychaczem	nie
z QuickRelease	nie
przesuwna głowica ślizgowa	nie

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe