

**Wężę poliuretanowe z osnową, niebieskie, Długość 50 m, Ø wewnętrzna węża (średnica nominalna): 8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080220 8
GTIN	7391390087850
Klasa artykułu	08A

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na ścieranie wąż poliuretanowy. Bardzo duża odporność na oleje, rozpuszczalniki i rozpuszczalniki na bazie niewodnej. Ciśnienie robocze 16 barów. Wąż wzmocniony włóknami poliestrowymi. Zakres temperatury od -15°C do 60°C.

**Opis techniczny**

Ø wewnętrzna węża (średnica nominalna)	8 mm
materiał	wąż poliuretanowy w oplocie tekstylnym
maks. ciśnienie robocze	16 bar
długość węża	50 m
kolor	niebieski
Ø zewnętrzna węża	12 mm
Atrybut nazwy produktu	Długość 50 m
Rodzaj produktu	Wąż

---

## Aksesoria

Złączki zabezpieczające Stream-Line Ø wewnętrzna  
przyłącza do węża (średnica nominalna) 8 mm

080297 8