

HOLEX**Gwintowniki maszynowe HOLEX Clever Tap HSS/E kształt B, bez powłoki, MF: 14X1,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	132845 14X1,5
GTIN	4067263161721
Klasa artykułu	12H

Opis**Wykonanie:****Z nacięciem w nakroju.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilny gwintownik do typowych zastosowań standardowych. Wysokiej jakości materiał tnący HSS-E i geometria do materiałów stalowych. Powierzchnia: odpuszczany profil gwintu w kolorze brązu.

Opis techniczny

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
długość całkowita L	100 mm
Ø gwintu	14 mm
Ø chwytu D _s	11 mm
skok gwintu	1,5 mm
Materiał ostrza	HSS E
głębokość gwintu	42 mm
Liczba ostrzy Z	3
Chwył kwadratowy □	9 mm
Ø otworu rdzenia	12,5 mm
wielkość gwintu	M14×1,5

liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 374
Rodzaj gwintu	MF
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawo
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Seria	HOLEX Clever Tap
Rodzaj produktu	Gwintowniki

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	13 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	27 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	6 m/min	P
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		