

**X.LT...ER-D41, X500, wielkość płytek skrawających: 06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221938 06
GTIN	4059782505988
Klasa artykułu	28F

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Opis techniczny**

wielkość płytek skrawających	0,6
typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XPLT060308-ER-D41
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,37 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	X500
Materiał ostrza	HM
posuw $f_z$ na ząb	0,15 - 1 mm

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	60 m/min	S
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		