

**Para rękawic, Rozmiar rękawic: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094212 12
GTIN	4067263202462
Klasa artykułu	02H

**Opis****Wykonanie:**

Rękawice montażowe Horex Basic. Szczególnie lekkie i elastyczne, z trwałą powłoką z poliuretanu. Do prac precyzyjnych w suchym otoczeniu. Dobre wycucie i wysoka precyzja.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Przyjazne dla środowiska, opakowanie w 100% wolne od plastiku. Rękawice te można nabyć tylko w kompletnej jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	12
zawartość	12
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	3121X

materiał podłoża	Poliamid
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	precyzja
kolor	białe
Technologia tkania	13G
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne