

**HOLEX****Para rękawic, Rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094212 9
GTIN	4067263202431
Klasa artykułu	02H

**Opis****Wykonanie:**

Rękawice montażowe Horex Basic. Szczególnie lekkie i elastyczne, z trwałą powłoką z poliuretanu. Do prac precyzyjnych w suchym otoczeniu. Dobre wycucie i wysoka precyzja.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Przyjazne dla środowiska, opakowanie w 100% wolne od plastiku. Rękawice te można nabyć tylko w kompletnej jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	9
zawartość	12
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	3121X

materiał podłoża	Poliamid
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	precyzja
kolor	białe
Technologia tkania	13G
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne