


**Garant****RDNX 1604 MOEN dodatni, HB7635, Typ: INOX**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	212307 INOX
GTIN	4045197527240
Klasa artykułu	21A

## Opis

**Wykonanie:**

**Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.**

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmaks.} = 3,5 \text{ mm}$ .

## Opis techniczny

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDNX 1604 MOEN
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7635
posuw $f_z$ na ząb	0,3 mm
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		