

Garant**RDHT 1604 MOFN dodatni, HU7710, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212288 ALU
GTIN	4045197359582
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax.} = 5,0$ mm.

posuw f_z na ząb: 0,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: RDHT 1604 MOFN

typ: ALU

Opis techniczny

typ	ALU
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDHT 1604 MOFN
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HU7710
posuw f_z na ząb	0,4 mm

liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	400 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	300 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		