


**SOMT....20ER-GM, PR1825, Typ: 14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222070 14
GTIN	4960664708178
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria GM jest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,2 – 2 mm
typ	ST1400
Promień programowany przy $a_{p \max}$	3,5 mm
promień naroża	2 mm
grubość płytki E	5,56 mm
wielkość płytek skrawających	14

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT140520ER-GM
Gatunek	PR1825
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		