

**Gwintowniki z chwytem typu bit, waporyzowane, M: M3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130992 M3
GTIN	4067263295822
Klasa artykułu	12H

**Opis****Wykonanie:**

Z chwytem sześciokątnym 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

**Opis techniczny**

Norma na gwinty	DIN 13
długość ostrzy $L_c$	9 mm
skok gwintu	0,5 mm
$\varnothing$ szyjki $D_1$	2,2 mm
Kształt nakroju	B
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
$\varnothing$ otworu rdzenia	2,5 mm
norma	norma zakładowa
kierunek skrawania	pravo
długość całkowita L	32 mm
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza	HSS

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze przelotowym
Rodzaj produktu	Gwintowniki z chwytem typu bit

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		