

**Gwintowniki z chwytem typu bit, waporyzowane, M: M5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130992 M5
GTIN	4067263295846
Klasa artykułu	12H

Opis**Wykonanie:**

Z chwytem sześciokątnym 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Opis techniczny

długość całkowita L	34 mm
kierunek skrawania	prawo
Norma na gwinty	DIN 13
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
Ø szyjki D ₁	3,9 mm
norma	norma zakładowa
długość ostrzy L _c	14 mm
Kształt nakroju	B
skok gwintu	0,8 mm
Ø otworu rdzenia	4,2 mm
powłoka	waporyzowane
Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza	HSS

Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5xD przy otworze przelotowym
Rodzaj produktu	Gwintowniki z chwytem typu bit

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		