



Zestaw gwintowników z chwytami typu bit, z adapterem, do gwintów metrycznych: M3-10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	130996 M3-10
GTIN	4067263295884
Klasa artykułu	12K

Opis

Wykonanie:

Z chwytem sześciokątnym 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.

Zawartość:

1 chwyt ze złączem nr 675025: Rozm. 6,3

po 1 gwintowniku z chwytem typu bit nr 130992: wielk. M3; M4; M5; M6; M8; M10

Opis techniczny

Kształt nakroju	B
norma	norma zakładowa
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki ręczne
Norma na gwinty	DIN 13
kierunek skrawania	prawo

Rodzaj gwintu	M
Materiał ostrza	HSS
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 1,5×D przy otworze przelotowym
Rodzaj produktu	Gwintowniki z chwytem typu bit