

**Tkaninowa taśma klejąca, szare, Typ: 48X50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Klasa artykułu	08M

Opis**Wykonanie:**

tesa® 74662 duct tape charakteryzuje się doskonałą siłą klejenia również na chropowatych i pylistych podłożach. Wodoodporna, dobrze przylegająca i elastyczna. Idealna do uszczelniania rur i przewodów oraz do stosowania na tynku i murze. Łatwe odrywanie ręczne w kierunku wzdłużnym i ukośnym.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Nowy wymiar: taśmy tkane tesa 74662 są szersze o 2 mm (50x50)!

Opis techniczny

Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
zastosowanie	Pakowanie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Mocowanie
zastosowanie	Wiązanie

zastosowanie	Przyklejanie
zastosowanie	Uszczelnianie
cechy szczególne	przylepna
cechy szczególne	wodoodporna
cechy szczególne	możliwość odrywania ręką
Magazyn – wilgotność powietrza	50 - 70 %
szerokość	50 mm
odporne na temperaturę do	60 °C
materiał podłoża	Folia PE
Rozciągliwość	19 %
długość	50 m
Siła klejenia na stali	0,44 N/mm
kolor	szare
temperatura przechowywania	15 - 35 °C
Rodzaj tkaniny	27 siateczka
Środek klejący	Kauczuk syntetyczny
Wytrzymałość na rozciąganie	3 N/mm
Grubość	0,215 mm
Z warstwą oddzielającą	nie
oznaczenie producenta	taśma klejąca 74662
Atrybut nazwy produktu	szare
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna