



Pistolet do cieczy i przedmuchiwania, regulowany Przyłącze powietrza



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080252
GTIN	7391390264053
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Pistolety do przedmuchiwania o bezstopniowo regulowanej wydajności strumienia powietrza, małej masie, różnych opcjach zawieszania i łatwej obsłudze.

pistolet do cieczy i przedmuchiwania z dyszą Jet, **regulowany strumień** (od płaskiego do punktowego) i **regulowana wydajność** (powietrze: 200-1200 l/min, ciecz: 7-46 l/min).
stalowa złączka wtykowa 1/4 cala.

wskazówka:

Seria CEJN 320 odpowiada standardowi europejskiemu 7.6 (Ø nominalna 7,6 mm, Euro-Profil) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.

Opis techniczny

wydajność przepływu	200 - 1200 l/min
wydajność przepływu cieczy	7 - 46 l/min
wydajność przepływu powietrza	200 - 1200 l/min
Rodzaj produktu	Pistolet

