

**Garant****Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	148350 7
GTIN	4067263462927
Klasa artykułu	11K

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.

Wersja wzmocniona. Wszystkie wymiary z wysokiej jakości obudową ze stali i uchwytami stalowymi o pełnym przekroju; zoptymalizowane mechaniczne elementy mocujące.

**Opis techniczny**

do gwintowników ręcznych wg DIN 352	M25 – M58
do Ø rozwiertaków ręcznych wg DIN 206	20 - 45 mm
zakres mocowania □	14,5 - 36 mm
długość całkowita	1258 mm
norma	DIN 1814
Rodzaj produktu	Pokrętła do gwintowników