


SOMT....20ER-LD, CA6535, Typ: 14

Dane zamówienia

Numer katalogowy	222084 14
GTIN	4960664708307
Klasa artykułu	25A

Opis
Wykonanie:

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

Geometria LD nadaje się również do dużych głębokości skrawania ($a_{p\text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$) przy umiarkowanym posuwie. Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów albo w przypadku stromych ścian.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

promień naroża: 2 mm

Promień programowany przy $a_{p\text{ max}}$: 5 mm

posuw f_z na ząb: 0,03 – 1,2 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,03 – 1,2 mm
typ	S
Promień programowany przy $a_{p\text{ max}}$	5 mm

promień naroża	2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT....20ER-LD
Gatunek	CA6535
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania