

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 5×D, Typ: 13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232250 13
GTIN	4045197589040
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 63,5 mm

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

Długość chwytu L_s : 50 mm

śruby mocujące: 232990 TX8

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	63,5 mm
śruby mocujące	232990 TX8
zakres $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
Długość chwytu L_s	50 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	5×D
chwyt	ISO 9766
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,3 Nm	211750 1,3
--	------------

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX8	232990 TX8
--	------------