


**SOMT....20ER-GM, CA6535, Typ: 14**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222076 14
GTIN	4960664708291
Klasa artykułu	25A

**Opis**
**Wykonanie:**

4-ostrzowa płytko skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

**Zastosowanie:**

**geometria GM** jest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,5 – 1,2 mm
typ	S
Promień programowany przy $a_{p\max}$	3,5 mm
promień naroża	2 mm
grubość płytki E	5,56 mm
wielkość płytek skrawających	14

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT140520ER-GM
Gatunek	CA6535
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
inkonel	nadają się	30 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		