

# Yale

Trzypunktowe wózki do transportu ciężkich ładunków typu LX, kierowane,  
nośność: 6 t



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	086009 6
GTIN	4025092163781
Klasa artykułu	08Y

## Opis

### Wykonanie:

Trzypunktowe podwozia do transportu średnich ładunków. Z dyszlem i tylną częścią podwozia. Obie równe, tylne części podwozia są wyposażone w regulowane drążki. Nośność całkowita dzieli się w 50% na przednie i tylne części podwozia.

### w dostawie::

Trzy części podwozia, dwa drążki łączące, dyszel.

oznaczenie producenta: LX-6

wysokość powierzchni ładunkowej przedniej: 115 mm

długość powierzchni ładunkowej przedniej: 185 mm

szerokość powierzchni ładunkowej przedniej: 150 mm

zakres regulacji z tyłu od – do: 500 - 1400 mm

masa: 45 kg

## Opis techniczny

masa	45 kg
zakres regulacji z tyłu od – do	500 - 1400 mm
wysokość powierzchni ładunkowej tylnej	115 mm

wysokość powierzchni ładunkowej przedniej	115 mm
szerokość powierzchni ładunkowej przedniej	150 mm
Ø koła	85 mm
Liczba kół z tyłu	8
Szerokość koła	90 mm
szerokość powierzchni ładunkowej tylnej	250 mm
długość powierzchni ładunkowej tylnej	300 mm
długość powierzchni ładunkowej przedniej	185 mm
oznaczenie producenta	LX-6
Liczba kół z przodu	4
nośność	6 t