

**Korpus wiertła, Chwyt MK, bez chłodzenia wewnętrznego, 3×D, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232258 12
GTIN	4045197658425
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

<B>rowki proste</B>

**wskazówka:**

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytym stożkowym MK nr **343000–343530**.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 31,8 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX7

**Opis techniczny**

Długość użyteczna $L_1$	31,8 mm
zakres $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
śruby mocujące	232990 TX7
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3×D
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

---

## Aksesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX7	232990 TX7