

HOLEX**Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 5×D, Typ: 18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232250 18
GTIN	4045197589057
Klasa artykułu	22G

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 18 - 24 mm

Długość użyteczna L_1 : 168,3 mm

\varnothing chwytu D_s : 25 mm

Długość chwytu L_s : 56 mm

śruby mocujące: 232990 TX9

Opis techniczny

śruby mocujące	232990 TX9
\varnothing chwytu D_s	25 mm
zakres $\varnothing D_c$	18 - 24 mm
Długość użyteczna L_1	168,3 mm
Długość chwytu L_s	56 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	5×D
chwyt	ISO 9766
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9

232990 TX9

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX9

674248 TX9

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX8

232990 TX8

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm

211750 2,2