

**Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłódzzenia wewnętrznego, 5xD, Typ: 36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232260 36
GTIN	4045197592590
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Do otworów o dokładności do IT10.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłódzzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres  $\varnothing D_c$ : 36 - 47 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 209,5 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

śruby mocujące: 232990 TX20

**Opis techniczny**

zakres $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
śruby mocujące	232990 TX20
Długość użyteczna $L_1$	209,5 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	5xD
chwył	Stożek Morse'a
chłódzzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15	232990 TX15
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX20	232990 TX20
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600