

**HOLEX****Korpus wiertła, Chwyt walcowy, z chłodzeniem wewnętrznym, 5×D, Typ: 25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232250 25
GTIN	4045197589064
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 25 - 35 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 187,3 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 32 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 60 mm

śruby mocujące: 232990 TX15

**Opis techniczny**

zakres Ø D	25 - 35 mm
śruby mocujące	232990 TX15
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	187,3 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	32 mm
Długość chwytu L <sub>s</sub>	60 mm
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	5×D
chwyt	DIN 1835 B
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

**Akcesoria**

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX9

232990 TX9

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX15

232990 TX15

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50