

**Korpus wiertła, Chwył walcowy, z chłódzieniem wewnętrznym, 3×D, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232245 12
GTIN	4045197658067
Klasa artykułu	22G

**Opis****Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłódziwa.

<B>rowki proste</B>

**wskazówka:**

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

chłódzienie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 31,8 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 50 mm

śruby mocujące: 232990 TX7

**Opis techniczny**

zakres Ø D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	31,8 mm
śruby mocujące	232990 TX7
Długość chwytu L <sub>s</sub>	50 mm
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	3×D
chwył	ISO 9766

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX7	232990 TX7
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6