

**Korpus wiertła, Chwył MK, bez chłódzzenia wewnętrznego, 8xD, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	232265 12
GTIN	4045197592613
Klasa artykułu	22G

Opis**wskazówka:**

Wartości posuwu f zmniejszyć o 5%, a wartości v_c o 10%.

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłódzzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 2

zakres $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 111,1 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 2

śruby mocujące: 232990 TX7

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	111,1 mm
zakres $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
śruby mocujące	232990 TX7
stożek Morse'a MK o wielkości	2
Liczba ostrzy Z	2
Wersja	8xD
chwył	Stożek Morse'a
chłódzzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Zestawy śrub Torx, 10 -elem. napęd TX7	232990 TX7
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6