

**Garant****Wytaczaki z HSS, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 8/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260022 8/06
GTIN	4067263570561
Klasa artykułu	21T

**Opis****Opis techniczny**

$\varnothing$ chwytu $D_s$	8 mm
Przesunięcie osi $L_3$	5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	10 mm
śruby mocujące	269028 7
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
długość całkowita $L$	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	7 mm
wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
kod ISO uchwytu	AH08K SCLCR/L06
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

śruby mocujące Typ 7

269028 7