

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260023 8/06
GTIN	4067263570578
Klasa artykułu	21T

Opis**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	AH08K SCLCR/L06
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L ₂	7 mm
\varnothing chwytu D _s	8 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	6 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przesunięcie osi L ₃	5 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	10 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8