

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 8/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260308 8/07
GTIN	4067263570592
Klasa artykułu	21T

**Opis****Opis techniczny**

Wielkość chwytu	8 mm
długość całkowita L	60 mm
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
śruby mocujące	269028 22
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	10 mm
długość główki L <sub>1</sub>	13 mm
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 0808D07
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15