

**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 8/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
wielk. płytki	7 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	7,5 mm
Wielkość chwytu	8 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	60 mm
kod ISO uchwytu	SDNCN 0808D07
śruby mocujące	269028 22
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	4 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	62,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

## Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500