

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 8/07mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	SDJCR/L 0808D07
śruby mocujące	269028 22
długość całkowita L	60 mm
wielk. płytki	7 mm
długość główki L ₁	13 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
Wielkość chwytu	8 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	10 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500