

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/04mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260344 8/04
GTIN	4067263622727
Klasa artykułu	21T

Opis**Opis techniczny**

Ø chwytu D_s	8 mm
wysokość mocowania L_2	7,5 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 04T0..
kod ISO uchwytu	A08F SDXCR/L04
śruby mocujące	269028 26
Kąt ustawienia κ	93 stopni
wielk. płytki	4 mm
długość główki L_1	15 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	9,2 mm
Przesunięcie osi L_3	5 mm
długość całkowita L	80 mm
głębokość użytkowa T	3 mm
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX5	674248 TX5