

Garant**Wytaczaki HM, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260321 8/07
GTIN	4067263622710
Klasa artykułu	21T

Opis**Opis techniczny**

Przesunięcie osi L_3	7 mm
Ø chwytu D_s	8 mm
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
kod ISO uchwytu	E08K SDQCR/L07
długość całkowita L	125 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
wysokość mocowania L_2	7,6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8