

Garant**Wytaczaki z VHM, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 8/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260320 8/07
GTIN	4067263622376
Klasa artykułu	21T

Opis**Opis techniczny**

Ø chwytu D_s	8 mm
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	7,6 mm
Przesunięcie osi L_3	7 mm
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} .	12 mm
kod ISO uchwytu	E08K SDQCR/L07
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8