

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	11 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
kod ISO uchwyty	A16X SDUCR/L07
\varnothing chwyty D_s	16 mm
Seria	Master Mute
wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269028 38
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
długość całkowita L	151 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	96 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki