

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260326 25/11
GTIN	4067263622918
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

Ø chwył D_s	25 mm
śruby mocujące	269028 46
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwył	A25X SDUCR/L11
długość całkowita L	222 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
Seria	Master Mute
niepodlegający mocowaniu obszar S	155 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki