

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260326 12/07
GTIN	4067263619789
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	93 stopni
śruby mocujące	269028 38
długość całkowita L	120 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
pasująca wymienna płytk skrawająca	DC.. 0702..
Przesunięcie osi L_3	9 mm
\varnothing chwytu D_s	12 mm
Seria	Master Mute
kod ISO uchwytu	A12X SDUCR/L07
wielk. płytki	7 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	72 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki