

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260044 16/06
GTIN	4067263622956
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 0602..
Przesunięcie osi L_3	11 mm
wielk. płytki	6 mm
\varnothing chwytu D_s	16 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
kod ISO uchwytu	A16X SCLCR/L06
Seria	Master Mute
śruby mocujące	269028 38
długość całkowita L	151 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
niepodlegający mocowaniu obszar S	96 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki