

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260326 40/11
GTIN	4067263622932
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwyć okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 46
długość całkowita L	343 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	50 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	A40X SDUCR/L11
Seria	Master Mute
Przesunięcie osi L_3	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
\varnothing chwytu D_s	40 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
niepodlegający mocowaniu obszar S	240 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki