

Garant

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260044 12/06
GTIN	4067263622949
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

Opis techniczny

wielk. płytki	6 mm
śruby mocujące	269028 38
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
Przesunięcie osi L ₃	8,5 mm
Seria	Master Mute
Ø chwytu D _s	12 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	16 mm
długość całkowita L	120 mm
kod ISO uchwytu	A12X SCLCR/L06
Kąt ustawienia κ	95 stopni
niepodlegający mocowaniu obszar S	72 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki