

**Garant**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Klasa artykułu	29E

## Opis

**Wykonanie:**

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

**wskazówka:**

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

## Opis techniczny

śruby mocujące	269028 46
kod ISO uchwytu	A40X SCLCR/L09
Ø chwytu $D_s$	40 mm
Seria	Master Mute
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
długość całkowita $L$	343 mm
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	240 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki