

**Garant**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260920 40/16
GTIN	4067263623199
Klasa artykułu	29E

## Opis

**Wykonanie:**

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

**wskazówka:**

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

## Opis techniczny

kod ISO uchwyty	A40X STFCCR/L16
śruby mocujące	269028 46
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Seria	Master Mute
pasująca wymienna płytk skrawająca	TC.. 16T3..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	50 mm
wielk. płytki	16 mm
$\varnothing$ chwyty $D_s$	40 mm
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
długość całkowita L	345 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	240 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki