

**Garant**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Klasa artykułu	29E

## Opis

### Wykonanie:

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

### wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

## Opis techniczny

Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
śruby mocujące	269028 46
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 16T3..
Seria	Master Mute
kod ISO uchwytu	A32X STFCL/L16
długość całkowita L	277 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	40 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	32 mm
wielk. płytki	16 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	192 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki