

**Garant**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260920 20/11
GTIN	4067263623151
Klasa artykułu	29E

## Opis

**Wykonanie:**

Chwył okrągły bez powierzchni zaciskowej.

**wskazówka:**

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

## Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 1102..
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 47
kod ISO uchwytu	A20X STFCCR/L11
długość całkowita L	177 mm
Seria	Master Mute
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	25 mm
Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	20 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	120 mm
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki